

85904196 MG90SB 50 Гц

Протокол звукометрії			
Звукова потужність, розрахована за DS/ISO-3743			
Тип електродвигуна: MG90SB	Номер продукту: 85904196	Діаметр вентилятора: D108 [мм]	
P2: 1.5 [кВт]	U: 400 [В]	Полюс: 2	Частота: 50 [Hz]


Зауваження: Шумові характеристики, заявлені без урахування можливих відхилень у модельному ряді й похибок вимірювання. Таким чином, заявлений рівень шуму може бути до 3 дБ вищий за рівень середнього промислового зразка.

Випробування на:

Рівень в октавному діапазоні (дБ)

Середня частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звукова потужність Рівень ге: 1 pW	56,4	57,9	60,4	63,1	59,1	54,8	48,9	66,2	67,3
Середній звуковий тиск за 1 м. ге: 20 UPa	44,4	45,9	48,3	51,1	47,0	42,7	36,9	54,2	55,3

Звуковий тиск, розрахований за ISO/DIS 11203, методом Q2



Ініціали: KIR № файла: LY15673-29.09.2006