

85905106 MG90LC 50 Hz

Lydmålingsrapport			
Lydeffektmåling iht. DS/ISO 3743			
Motortype: MG90LC	Produktnr.: 85905106	Ventilatordiameter: D108 [mm]	
P2: 2.2 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 2	Frekvens: 50 [Hz]


Bemærkninger: Den deklarerede støjafgivelse tager ikke højde for produktionsudsving og måle usikkerheder. Den deklarerede værdi kan derfor være op til 3 dB højere end værdien for den gennemsnitlige produktionsenhed.

Testet ved/på/i:

Oktavbåndsniveau [dB]

Centerfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lydeffekt	58,5	59,0	61,3	62,3	62,6	57,6	51,2	67,5	68,5
Niveau vedr.: 1 pW									
Gennemsnitligt lydtryk Ved 1m. vedr: 20 UPa	46,5	47,0	49,3	50,3	50,5	45,6	39,2	55,5	56,5

Lydtryk beregnet iht. ISO/DIS 11203 metode Q2



Initialer: KIR Filnummer: LY15669-29.09.2006