

85903652 MG180MB 50 Hz

Отчет за измерване на шума  
Измерване на нивото на шума, съгласно DS/ISO-3743

|                     |                             |                                    |
|---------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Тип двиг-л: MG180MB | Номер на продукта: 85903652 | Диаметър на вентилатора: D215 [mm] |
| P2: 22 [kW]         | U: 400 [V]                  | Полюс: 2                           |
|                     |                             | Честота: 50 [Hz]                   |


**Забележки:** Декларираната стойност за нива на шума не включва измененията в нивата и колебанията в измерванията. Затова декларираната стойност може да е с до 3 dB по-висока от средната стойност.

Тествано при:

Ниво на шума на октава [db]

| Централна честота                            | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Ниво на шума<br>Ниво ре: 1 pW                | 64,2 | 69,6 | 72,4 | 71,3 | 70,9 | 68,0 | 62,0 | 76,9  | 78,0    |
| Осреднено ниво на шума<br>при 1m. ре: 20 UPa | 51,7 | 57,1 | 59,9 | 58,8 | 58,4 | 55,5 | 49,5 | 64,4  | 65,5    |

Ниво на шума, изчислено съгласно ISO/DIS 11203 метод Q2



Инициали: KIR      N на файл: LY      27.06.2008