

87410026 MG160LB 50 Hz

Helimõõtearuanne		
Helivõimsuse mõõtmine vastavalt DS/ISO-3743		
Moot. tüüp: MG160LB	Toote kood: 87410026	Ventilaatori läbimõõt: D210 [mm]
P2: 18.5 [kW]	Poolus: 2	

Märkused: Märgitud müraemissiooni väärtus ei arvesta tootmise erisusi ega mõõtmise ebakindlust. Seetõttu võib märgitud väärtus olla kuni 3 dB suurem kui keskmise tootmisseadme väärtus.

Katsetatud:

Oktaavriba tase [db]

Kesksagedus	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Helivõimsus Tase re: 1 pW	63,1	65,2	68,5	69,1	66,1	63,2	60,0	73,2	74,2
Keskmine helirõhk 1m. re: 20 UPa	50,6	52,7	56,0	56,6	53,6	50,7	47,5	60,7	61,8

Helirõhk arvutati vastavalt ISO/DIS 11203 meetodile Q2

