

86187524 MG160MB 60

DS/ISO-3743

: MG160MB : 86187524 : D215

P2: 11 : 4

: 3 dB

:

[db]

	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
re1 pW	54,6	56,8	61,2	66,9	64,6	60,1	57,6	70,5	71,3
1m re 20 UPa	42,1	44,3	48,7	54,4	52,1	47,6	45,1	58,0	58,8

ISO/DIS 11203 Q2

