85D06908 MG90LC 50 Hz

Informe medición sonora
Medición potencia sonora de acuerdo con DS/ISO 3743

Tipo motor: MG90LC **Código del producto:** 85D06908 **Diám ventil.:** D108 **[mm]**

P2: 2.2 **[kW]** **U:** 400 **[V]** **Polo:** 2 **Frecuenc.:** 50 **[Hz]**

Notas: El valor de emisión de ruido declarado no contempla variaciones de producción e incertidumbres de medición. Por lo tanto, el valor declarado puede ser hasta 3 dB mayor al valor de la unidad de producción promedio.

Probado a:

Nivel banda sonora [db]

Frecuencia central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potencia sonora Nivel re: 1 pW	58,5	59,0	61,3	62,3	62,6	57,6	51,2	67,5	68,5
Presión sonora media a 1m. re: 20 UPa	46,5	47,0	49,3	50,3	50,5	45,6	39,2	55,5	56,5

Presión sonora calculada de acuerdo con ISO/DIS 11203 método Q2



Inicials: KIR **Archivo:** LY15669-29.09.2006