


99583819 MG90LE 50赫兹

声音测量报告			
根据 DS/ISO-3743 测量声功率			
电机类型: MG90LE	产品号: 99583819	风扇直径: D108 [毫米]	
P2: 2.2 [千瓦]	U: 400 [V]	极: 2	频率: 50 [Hz]

备注: 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。 因此, 宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点:

倍频带等级 [db]									
中心频率	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
声功率 液位 re : 1 pW	41,0	49,5	55,3	62,2	59,2	56,0	51,6	65,5	-
平均声压 在 1m 时。re: 20 UPa	29,1	37,5	43,4	50,2	47,2	44,0	39,6	53,5	-



初始: VBJ 文件编号: LY66640 18/07/2019