

86Z11501 MG71A 60 Hz

音響測定レポート

DS/ISO-3743 準拠 音響出力測定

電動機タイプ:	MG71A	製品番号:	86Z11501	ファンの直径:	D124	[mm]
P2:	0.25	U:	440	極数:	4	
	[kW]		[V]			
				周波数:	60	[Hz]


注: ここに述べられた騒音値は、製品個体差と測定誤差を考慮していません。したがって、平均値より最大3dB 大きくなる可能性があります。

試験条件:

オクターブ帯域レベル [db]

中心周波数	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
音響出力 Level re: 1 pW	39,3	42,5	45,7	48,2	49,0	46,8	33,4	54,0	54,1
音圧平均 at 1m. re: 20 UPa	27,6	30,8	34,0	36,5	37,3	35,0	21,7	42,3	42,4

ISO/DIS 11203 メソッド Q2 に従い計算された音圧



イニシャル: KIR

ファイル No.: LY19247-24.08.2007