

85U05520 ML100DA 50 Hz

Správa o meraní hluku
Meranie hluku podľa DS/ISO-3743

Typ motora: ML100DA	Objednacie číslo: 85U05520	Priemer ventilátora: D108 [mm]
P2: 3 [kW]	Pól: 2	

Poznámky: Deklarovaná hodnota hluku neberie do úvahy odchýlky výroby a neistoty merania. Deklarovaná hodnota môže byť preto o 3 dB vyššia ako hodnota pre priemernú výrobnú jednotku.

Testované pri:

Úroveň októvového pásma [db]

Stredová frekvencia	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Hluk									
Úroveň re: 1 pW									
Priemer akustického tlaku pri 1m. re: 20 UPa									

Akustický tlak počítaný podľa ISO/DIS 11203 metóda Q2

