

85903403 MG160LB 50 Гц

Протокол звукометрії		
Звукова потужність, розрахована за DS/ISO-3743		
Тип електродвигуна: MG160LB	Номер продукту: 85903403	Діаметр вентилятора: D210 [мм]
P2: 18.5 [кВт]	Полюс: 2	

Зауваження: Шумові характеристики, заявлені без урахування можливих відхилень у модельному ряді й похибок вимірювання. Таким чином, заявлений рівень шуму може бути до 3 дБ вищий за рівень середнього промислового зразка.

Випробування на:

Рівень в октавному діапазоні (дБ)

Середня частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звукова потужність Рівень ге: 1 pW	63,1	65,2	68,5	69,1	66,1	63,2	60,0	73,2	74,2
Середній звуковий тиск за 1 м. ге: 20 UPa	50,6	52,7	56,0	56,6	53,6	50,7	47,5	60,7	61,8

Звуковий тиск, розрахований за ISO/DIS 11203, методом Q2

