

85900636 MG132SC 50 Гц

Протокол звукометрії
Звукова потужність, розрахована за DS/ISO-3743

Тип електродвигуна: MG132SC	Номер продукту: 85900636	Діаметр вентилятора: D128 [мм]
P2: 5.5 [кВт]	U: 400 [В]	Полюс: 2
Частота: 50 [Hz]		


Зауваження: Шумові характеристики, заявлені без урахування можливих відхилень у модельному ряді й похибок вимірювання. Таким чином, заявлений рівень шуму може бути до 3 дБ вищий за рівень середнього промислового зразка.

Випробування на:

Рівень в октавному діапазоні (дБ)

Середня частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звукова потужність Рівень ге: 1 pW	62,0	64,2	66,5	67,6	63,8	60,2	52,6	71,1	72,6
Середній звуковий тиск за 1 м. ге: 20 UPa	49,7	51,9	54,1	55,3	51,5	47,9	40,3	58,8	60,3

Звуковий тиск, розрахований за ISO/DIS 11203, методом Q2



Ініціали: KIR № файла: LY15843-13.10.2006