

87422043 MG180MB 50 Гц

Протокол звукометрии  
Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743

|                     |  |                          |  |                         |  |
|---------------------|--|--------------------------|--|-------------------------|--|
| Тип э.двиг: MG180MB |  | Номер продукта: 87422043 |  | Диам.вент-ра: D215 [мм] |  |
| P2: 22 [кВт]        |  | U: 400 [В]               |  | Полюс: 2                |  |
|                     |  |                          |  | Частота: 50 [Hz]        |  |


**Замечания:** Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

Испытания на:

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

|                                              |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Средняя частота                              | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
| Звуковая мощность                            | 64,2 | 69,6 | 72,4 | 71,3 | 70,9 | 68,0 | 62,0 | 76,9  | 78,0    |
| Уровень ре: 1 pW                             |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
| Среднее звуковое давление при 1м. ре: 20 UPa | 51,7 | 57,1 | 59,9 | 58,8 | 58,4 | 55,5 | 49,5 | 64,4  | 65,5    |

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2



Инициалы: KIR № файла: LY 27.06.2008