

85903527 MG160MB 50 Hz

Ses Ölçüm Raporu DS/ISO-3743'e göre Ses Basıncı ölçümü

Motor tipi: MG160MB

Ürün numarası: 85903527

Fan çapı: D210 [mm]

P2: 11 [kW]

Pol: 2

Açıklamalar: Deklare edilen ses emisyon değeri ortalama ürün için 3dB fazla olabilir.

Test edilmiştir:

Oktav Bant Seviyesi[db]

Merkez Frekansı	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ses gücü Seviye : 1 pW	61,1	63,7	68,5	68,4	67,1	61,8	58,8	73,0	74,1
Ortalama Ses Basıncı 1m. de re: 20 UPa	48,6	51,2	56,0	55,9	54,6	49,3	46,3	60,5	61,6

Ses basıncı,ISO/DIS 11203 Q2 yöntemine göre hesaplanmıştır

