

# 87410026 MG160LB 60 Hz

## 音響測定レポート

DS/ISO-3743 準拠 音響出力測定

電動機タイプ: MG160LB

製品番号: 87410026

ファンの直径: D210 [mm]

P2: 18.5 [kW]

極数: 2

注: ここに述べられた騒音値は、製品個体差と測定誤差を考慮していません。したがって、平均値より最大3dB 大きくなる可能性があります。

試験条件:

### オクターブ帯域レベル [db]

| 中心周波数                     | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| 音響出力<br>Level re: 1 pW    | 66,9 | 68,4 | 73,6 | 73,2 | 70,5 | 69,0 | 65,7 | 77,8  | 78,9    |
| 音圧平均<br>at 1m. re: 20 UPa | 54,4 | 55,9 | 61,1 | 60,7 | 58,0 | 56,5 | 53,2 | 65,3  | 66,4    |

### ISO/DIS 11203 メソッド Q2 に従い計算された音圧

