

87410001 MG160MB 50 Hz

Отчет за измерване на шума
Измерване на нивото на шума, съгласно DS/ISO-3743

Тип двиг-л: MG160MB	Номер на продукта: 87410001	Диаметър на вентилатора: D210 [mm]
P2: 11 [kW]	U: 400 [V]	Полюс: 2
		Честота: 50 [Hz]


Забележки: Декларираната стойност за нива на шума не включва измененията в нивата и колебанията в измерванията. Затова декларираната стойност може да е с до 3 dB по-висока от средната стойност.

Тествано при:

Ниво на шума на октава [db]

Централна честота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ниво на шума	61,1	63,7	68,5	68,4	67,1	61,8	58,8	73,0	74,1
Ниво ре: 1 pW									
Осреднено ниво на шума при 1m. ре: 20 UPa	48,6	51,2	56,0	55,9	54,6	49,3	46,3	60,5	61,6

Ниво на шума, изчислено съгласно ISO/DIS 11203 метод Q2



Инициали: KIR N на файл: LY 27.06.2008