

86U17522 MG132MB 50 Hz

Garso matavimo ataskaita Garso galios matavimas pagal to DS/ISO-3743

Variklio tipas: MG132MB	Produkto numeris: 86U17522	Ventiliatoriaus skersmuo: D158 [mm]
P2: 7.5 [kW]	U: 400 [V]	Kreipiamoji: 4
		Dažnis: 50 [Hz]


Pastabos: Deklaruojamoje triukšmo emisijos vertėje neatsižvelgta į gamybos pokyčius ir matavimo neapibrėžtumus. Todėl deklaruota vertė gali būti iki 3 dB didesnė už vidutinę įrenginio vertę.

Išbandyta esant:

Lygis oktavos diapazone [dB]

Centrinis dažnis	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Garso galia Lygis re: 1 pW	52,3	53,9	57,9	60,4	53,3	50,9	42,6	62,8	64,0
Vidutinis garso slėgis esant 1m. re: 20 UPa	40,0	41,7	45,7	48,2	41,1	38,7	30,3	50,5	51,7

Garso slėgis apskaičiuotas pagal ISO/DIS 11203 metodą Q2



Inicialai: KIR Failo Nr.: LY 18.03.2010