

85900769 MG112MC 60 Hz

音響測定レポート

DS/ISO-3743 準拠 音響出力測定

電動機タイプ: MG112MC

製品番号: 85900769

ファンの直径: D128 [mm]

P2: 4 [kW]

U: 440 [V]

極数: 2

周波数: 60 [Hz]


注: ここに述べられた騒音値は、製品個体差と測定誤差を考慮していません。したがって、平均値より最大3dB 大きくなる可能性があります。

試験条件:

オクターブ帯域レベル [db]

中心周波数	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
音響出力 Level re: 1 pW	66,2	68,8	71,2	72,0	68,9	65,7	58,5	75,9	77,2
音圧平均 at 1m. re: 20 UPa	53,9	56,5	58,9	59,7	56,7	53,4	46,2	63,6	65,0

ISO/DIS 11203 メソッド Q2 に従い計算された音圧



イニシャル: KIR

ファイル No.: LY15890-16.10.2006