

85D17524 MG160MB 50 Hz

Lydmålingsrapport		
Lydeffektmåling iht. DS/ISO 3743		
Motortype: MG160MB	Produktnr.: 85D17524	Ventilatordiameter: D210 [mm]
P2: 11 [kW]	Pol: 2	

Bemærkninger: Den deklarerede støjafgivelse tager ikke højde for produktionsudsving og måle usikkerheder. Den deklarerede værdi kan derfor være op til 3 dB højere end værdien for den gennemsnitlige produktionsenhed.

Testet ved/på/i:

Oktavbåndsniveau [dB]

Centerfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lydeffekt	61,1	63,7	68,5	68,4	67,1	61,8	58,8	73,0	74,1
Niveau vedr.: 1 pW									
Gennemsnitligt lydtryk Ved 1m. vedr: 20 UPa	48,6	51,2	56,0	55,9	54,6	49,3	46,3	60,5	61,6

Lydtryk beregnet iht. ISO/DIS 11203 metode Q2

