

87415032 MG160LB 60 Hz

Informe medición sonora Medición potencia sonora de acuerdo con DS/ISO 3743

Tipo motor: MG160LB

Código del producto: 87415032

Diám ventil.: D215 [mm]

P2: 20 [HP]

Polo: 4

Notas: El valor de emisión de ruido declarado no contempla variaciones de producción e incertidumbres de medición. Por lo tanto, el valor declarado puede ser hasta 3 dB mayor al valor de la unidad de producción promedio.

Probado a:

Nivel banda sonora [db]

Frecuencia central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potencia sonora Nivel re: 1 pW	56,3	58,6	62,7	66,2	64,8	60,7	56,8	70,5	71,3
Presión sonora media a 1m. re: 20 UPa	43,8	46,1	50,2	53,7	52,4	48,3	44,3	58,0	58,8

Presión sonora calculada de acuerdo con ISO/DIS 11203 método Q2

