

86187524 MG160MB 50 Hz

Garso matavimo ataskaita
Garso galios matavimas pagal to DS/ISO-3743

Variklio tipas: MG160MB	Produkto numeris: 86187524	Ventiliatoriaus skersmuo: D215 [mm]
P2: 11 [kW]	Kreipiamoji: 4	

Pastabos: Deklaruojamoje triukšmo emisijos vertėje neatsižvelgta į gamybos pokyčius ir matavimo neapibrėžtumus. Todėl deklaruota vertė gali būti iki 3 dB didesnė už vidutinę įrenginio vertę.

Išbandyta esant:

Lygis oktavos diapazone [dB]

Centrinis dažnis	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Garso galia Lygis re: 1 pW	52,0	54,7	60,4	62,8	56,4	56,8	54,0	65,8	66,6
Vidutinis garso slėgis esant 1m. re: 20 UPa	39,5	42,2	47,9	50,3	43,8	44,3	41,5	53,3	54,1

Garso slėgis apskaičiuotas pagal ISO/DIS 11203 metodą Q2

