

86901742 MG80A 50 Hz

Lydmålingsrapport
Lydeffektmåling iht. DS/ISO 3743

Motortype: MG80A	Produktnr.: 86901742	Ventilatordiameter: D124 [mm]
P2: 0.55 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 4
		Frekvens: 50 [Hz]


Bemærkninger: Den deklarerede støjafgivelse tager ikke højde for produktionsudsving og måle usikkerheder. Den deklarerede værdi kan derfor være op til 3 dB højere end værdien for den gennemsnitlige produktionsenhed.

Testet ved/på/i:

Oktavbåndsniveau [dB]

Centerfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lydeffekt Niveau vedr.: 1 pW	38,2	37,7	46,7	46,4	45,4	36,1	27,5	50,7	51,5
Gennemsnitligt lydtryk Ved 1m. vedr: 20 UPa	26,4	25,9	34,8	34,6	33,6	24,3	15,7	38,9	39,7

Lydtryk beregnet iht. ISO/DIS 11203 metode Q2



Initialer: KIR

Filnummer: LY20119-27.11.2007