

85905115 MG80A 50 Hz

| Informe medición sonora                             |                               |                        |                    |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|
| Medición potencia sonora de acuerdo con DS/ISO 3743 |                               |                        |                    |
| Tipo motor: MG80A                                   | Código del producto: 85905115 | Diám ventil.: D89 [mm] |                    |
| P2: 0.75 [kW]                                       | U: 400 [V]                    | Polo: 2                | Frecuenc.: 50 [Hz] |


**Notas:** El valor de emisión de ruido declarado no contempla variaciones de producción e incertidumbres de medición. Por lo tanto, el valor declarado puede ser hasta 3 dB mayor al valor de la unidad de producción promedio.

Probado a:

Nivel banda sonora [db]

| Frecuencia central                       | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Potencia sonora<br>Nivel re: 1 pW        | 43,9 | 52,3 | 53,3 | 54,9 | 55,9 | 51,3 | 46,3 | 60,6  | 61,1    |
| Presión sonora media<br>a 1m. re: 20 UPa | 32,1 | 40,5 | 41,5 | 43,1 | 44,0 | 39,5 | 34,5 | 48,8  | 49,3    |

Presión sonora calculada de acuerdo con ISO/DIS 11203 método Q2



Iniciales: KIR      Archivo: LY15640-28.09.2006