

87265256 MG100LC 50 Гц

Протокол звукометрии
Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743

Тип э.двиг: MG100LC	Номер продукта: 87265256	Диам.вент-ра: D128 [мм]
P2: 3 [кВт]	U: 400 [В]	Полюс: 4
Частота: 50 [Гц]		


Замечания: Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

Испытания на:

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

Средняя частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звуковая мощность Уровень ре: 1 pW	45,5	47,4	54,6	55,1	59,0	50,0	42,9	62,2	62,1
Среднее звуковое давление при 1м. ре: 20 UPa	33,4	35,4	42,6	43,1	47,0	37,9	30,8	50,2	50,1

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2



Инициалы: KIR № файла: LY20107-26.11.2007