

85906233 MG100LC 50 Hz

Geluidsmetingrapport		
Sound Pressure meting according to DS/ISO-3743		
Motor type: MG100LC	Productnummer: 85906233	Ventilatordiameter: D108 [mm]
P2: 3 [kW]	Polig: 2	

Opmerkingen: De aangegeven geluidsemissiewaarde houdt geen rekening met productvariaties en meetonzekerheden. De aangegeven waarde kan daardoor tot 3 dB hoger zijn dan de waarde voor de gemiddelde productie-eenheid.

Getest op/bij:

Oktaafband niveau [db]

middenfrequentie	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Geluidsterkte									
Niveau re: 1pW									
Geluidsdruk gemiddelde op 1m. re: 20 UPa									

Geluidsdruk berekend volgens de ISO/DIS 11203 methode Q2

