

85903652 MG180MB 50 Гц

Протокол звукометрии
Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743

Тип э.двиг: MG180MB	Номер продукта: 85903652	Диам.вент-ра: D215 [мм]
P2: 22 [кВт]	U: 400 [В]	Полюс: 2
		Частота: 50 [Гц]


Замечания: Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

Испытания на:

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

Средняя частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звуковая мощность Уровень ре: 1 pW	64,2	69,6	72,4	71,3	70,9	68,0	62,0	76,9	78,0
Среднее звуковое давление при 1м. ре: 20 UPa	51,7	57,1	59,9	58,8	58,4	55,5	49,5	64,4	65,5

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2



Инициалы: KIR № файла: LY 27.06.2008