

99583819 MG90LE 50 Hz

Helimõõtearuanne Helivõimsuse mõõtmine vastavalt DS/ISO-3743

Moot. tüüp: MG90LE

Toote kood: 99583819

Ventilaatori läbimõõt: D108 [mm]

P2: 2.2 [kW]

U: 400 [V]

Poolus: 2

Sagedus: 50 [Hz]


Märkused: Märgitud müraemissiooni väärtus ei arvesta tootmise erisusi ega mõõtmise ebakindlust. Seetõttu võib märgitud väärtus olla kuni 3 dB suurem kui keskmise tootmisseadme väärtus.

Katsetatud:

Oktaavriba tase [db]

Kesksagedus	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Helivõimsus Tase re: 1 pW	41,0	49,5	55,3	62,2	59,2	56,0	51,6	65,5	-
Keskmine helirõhk 1m. re: 20 UPa	29,1	37,5	43,4	50,2	47,2	44,0	39,6	53,5	-

Helirõhk arvutati vastavalt ISO/DIS 11203 meetodile Q2



Initsiaalid: VBJ

Reg-nr: LY66640 18/07/2019