

85902232 MG90LC 50 Гц

Протокол звукометрії			
Звукова потужність, розрахована за DS/ISO-3743			
Тип електродвигуна: MG90LC	Номер продукту: 85902232	Діаметр вентилятора: D108 [мм]	
P2: 2.2 [кВт]	U: 400 [В]	Полюс: 2	Частота: 50 [Гц]


Зауваження: Шумові характеристики, заявлені без урахування можливих відхилень у модельному ряді й похибок вимірювання. Таким чином, заявлений рівень шуму може бути до 3 дБ вищий за рівень середнього промислового зразка.

Випробування на:

Рівень в октавному діапазоні (дБ)

Середня частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звукова потужність Рівень ге: 1 pW	58,5	59,0	61,3	62,3	62,6	57,6	51,2	67,5	68,5
Середній звуковий тиск за 1 м. ге: 20 UPa	46,5	47,0	49,3	50,3	50,5	45,6	39,2	55,5	56,5

Звуковий тиск, розрахований за ISO/DIS 11203, методом Q2



Ініціали: KIR № файла: LY15669-29.09.2006