

85055105 MG80B 60 Hz

Informe medición sonora			
Medición potencia sonora de acuerdo con DS/ISO 3743			
Tipo motor: MG80B	Código del producto: 85055105	Diám ventil.: D89 [mm]	
P2: 1.5 [HP]	U: 440 [V]	Polo: 2	Frecuenc.: 60 [Hz]


Notas: El valor de emisión de ruido declarado no contempla variaciones de producción e incertidumbres de medición. Por lo tanto, el valor declarado puede ser hasta 3 dB mayor al valor de la unidad de producción promedio.

Probado a:

Nivel banda sonora [db]

Frecuencia central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potencia sonora Nivel re: 1 pW	48,1	56,4	59,1	58,2	60,8	56,6	52,2	65,3	65,8
Presión sonora media a 1m. re: 20 UPa	36,3	44,6	47,3	46,4	49,0	44,8	40,4	53,5	54,0

Presión sonora calculada de acuerdo con ISO/DIS 11203 método Q2



Iniciales: KIR Archivo: LY15628-27.09.2006