

85901488 MGE160MD 50 Hz

|                                              |                           |                                |                      |
|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------|
| izveštaj merenja buke                        |                           |                                |                      |
| Merenje jačine zvuka u skladu sa DS/ISO-3743 |                           |                                |                      |
| Tip motora: MGE160MD                         | Proizvodni broj: 85901488 | Prečnik ventilatora: D240 [mm] |                      |
| P2: 15 [kW]                                  | U: 400 [V]                | Pol: 2                         | Frekvencija: 50 [Hz] |


**Komentari:** Deklarisana vrednost emisije buke ne uzima u obzir varijacije u proizvodnji i tolerancije mera. Deklarisana vrednost, prema tome, može biti i do 3dB viša nego vrednost prosečne proizvedene jedinice.

**Testirano na:** 1500 (prazan hod) rpm

Nivo buke jedne oktave [db]

| Centralna frekvencija                | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Jačina buke                          | 53,1 | 48,7 | 57,7 | 58,3 | 56,1 | 54,3 | 46,6 | 62,8  | 63,6    |
| Nivo re: 1 pW                        |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
| Prosečni nivo buke na 1m. re: 20 UPa | 40,2 | 35,7 | 44,7 | 45,3 | 43,1 | 41,4 | 33,7 | 49,8  | 50,6    |

Jačina zvuka izmerena u skladu sa ISO/DIS 11203 metoda Q2



Inicijali: KIR      Dokument br.: LY      02.06.2008