

85905800 MG132SB 60 Hz

Informe medición sonora Medición potencia sonora de acuerdo con DS/ISO 3743

Tipo motor: MG132SB Código del producto: 85905800 Diám ventil.: D128 [mm]
P2: 7.5 [kW] U: 440 [V] Polo: 2 Frecuenc.: 60 [Hz]


Notas: El valor de emisión de ruido declarado no contempla variaciones de producción e incertidumbres de medición. Por lo tanto, el valor declarado puede ser hasta 3 dB mayor al valor de la unidad de producción promedio.

Probado a:

Nivel banda sonora [db]

Frecuencia central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potencia sonora Nivel re: 1 pW	63,5	67,5	70,7	71,5	70,9	71,9	63,7	77,6	78,7
Presión sonora media a 1m. re: 20 UPa	51,0	55,0	58,2	59,0	58,4	59,4	51,2	65,1	66,2

Presión sonora calculada de acuerdo con ISO/DIS 11203 método Q2



Iniciales: KIR

Archivo: LY 02.10.2007