

99583819 MG90LE 50 Hz

Отчет за измерване на шума
Измерване на нивото на шума, съгласно DS/ISO-3743

Тип двиг-л: MG90LE	Номер на продукта: 99583819	Диаметър на вентилатора: D108 [mm]
P2: 2.2 [kW]	U: 400 [V]	Полюс: 2
		Честота: 50 [Hz]


Забележки: Декларираната стойност за нива на шума не включва измененията в нивата и колебанията в измерванията. Затова декларираната стойност може да е с до 3 dB по-висока от средната стойност.

Тествано при:

Ниво на шума на октава [db]

Централна честота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ниво на шума Ниво re: 1 pW	41,0	49,5	55,3	62,2	59,2	56,0	51,6	65,5	-
Осреднено ниво на шума при 1m. re: 20 UPa	29,1	37,5	43,4	50,2	47,2	44,0	39,6	53,5	-

Ниво на шума, изчислено съгласно ISO/DIS 11203 метод Q2



Инициали: VBJ N на файл: LY66640 18/07/2019