

85D09526 MG160MD 50 Hz

Lydmålingsrapport Lydeffektmåling iht. DS/ISO 3743		
Motortype: MG160MD	Produktnr.: 85D09526	Ventilatordiameter: D210 [mm]
P2: 15 [kW]	Pol: 2	

Bemærkninger: Den deklarerede støjafgivelse tager ikke højde for produktionsudsving og måle usikkerheder. Den deklarerede værdi kan derfor være op til 3 dB højere end værdien for den gennemsnitlige produktionsenhed.

Testet ved/på/i:

Oktavbåndsniveau [dB]

Centerfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lydeffekt									
Niveau vedr.: 1 pW									
Gennemsnitligt lydtryk Ved 1m. vedr: 20 UPa									

Lydtryk beregnet iht. ISO/DIS 11203 metode Q2

