

87410024 MG160MB 50 Hz

รายงานการวัดเสียง		
การวัดค่ากำลังเสียงตามมาตรฐาน DS/ISO-3743		
ชนิดมอเตอร์: MG160MB	หมายเลขผลิตภัณฑ์87410024	เส้นผ่านศูนย์กลางพัดลมD210 [mm]
P2: 11 [kW]	ซ้ำ: 2	

หมายเหตุ: ค่าการปล่อยเสียงรบกวนที่แสดงให้เห็น ไม่ได้้นำความแปรผันของการผลิตและความไม่แน่นอนของการวัดมาคิดด้วย
ดังนั้นค่าที่แสดงให้เห็นอาจจะสูงกว่าหน่วยผลิตเฉลี่ยทั่วไป 3 dB

ทดสอบที่:

ระดับแถบออกเทพ [dB]

ความถี่ศูนย์กลาง	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
กำลังเสียง ระดับ re: 1 pW	61,1	63,7	68,5	68,4	67,1	61,8	58,8	73,0	74,1
ค่าแรงดันเสียงเฉลี่ย ที่ 1 เมตร re: 2o UPa	48,6	51,2	56,0	55,9	54,6	49,3	46,3	60,5	61,6

การคำนวณแรงดันเสียงตามมาตรฐาน ISO/DIS 11203 method Q2

