

85D05610 MG100LC 50 Hz

Lydmålingsrapport
Lydeffektmåling iht. DS/ISO 3743

Motortype: MG100LC	Produktnr.: 85D05610	Ventilatordiameter: D108 [mm]
P2: 3 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 2
		Frekvens: 50 [Hz]


Bemærkninger: Den deklarerede støjafgivelse tager ikke højde for produktionsudsving og måle usikkerheder. Den deklarerede værdi kan derfor være op til 3 dB højere end værdien for den gennemsnitlige produktionsenhed.

Testet ved/på/i:

Oktavbåndsniveau [dB]

Centerfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lydeffekt Niveau vedr.: 1 pW	54,3	60,4	62,2	62,4	60,7	59,1	52,5	67,3	68,4
Gennemsnitligt lydtryk Ved 1m. vedr: 20 UPa	42,3	48,4	50,2	50,4	48,7	47,1	40,4	55,3	56,4

Lydtryk beregnet iht. ISO/DIS 11203 metode Q2



Initialer: KIR

Filnummer: LY15655-29.09.2006