

87272218 MG100LC 50 Hz

Informe medición sonora			
Medición potencia sonora de acuerdo con DS/ISO 3743			
Tipo motor: MG100LC	Código del producto: 87272218	Diám ventil.: D108 [mm]	
P2: 3 [kW]	U: 400 [V]	Polo: 2	Frecuenc.: 50 [Hz]


Notas: El valor de emisión de ruido declarado no contempla variaciones de producción e incertidumbres de medición. Por lo tanto, el valor declarado puede ser hasta 3 dB mayor al valor de la unidad de producción promedio.

Probado a:

Nivel banda sonora [db]

Frecuencia central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potencia sonora Nivel re: 1 pW	54,3	60,4	62,2	62,4	60,7	59,1	52,5	67,3	68,4
Presión sonora media a 1m. re: 20 UPa	42,3	48,4	50,2	50,4	48,7	47,1	40,4	55,3	56,4

Presión sonora calculada de acuerdo con ISO/DIS 11203 método Q2



Iniciales: KIR Archivo: LY15655-29.09.2006