

85324104 MG80A 50 Hz

Informe medición sonora			
Medición potencia sonora de acuerdo con DS/ISO 3743			
Tipo motor: MG80A	Código del producto: 85324104	Diám ventil.: D89 [mm]	
P2: 0.75 [kW]	U: 400 [V]	Polo: 2	Frecuenc.: 50 [Hz]


Notas: El valor de emisión de ruido declarado no contempla variaciones de producción e incertidumbres de medición. Por lo tanto, el valor declarado puede ser hasta 3 dB mayor al valor de la unidad de producción promedio.

Probado a:

Nivel banda sonora [db]

Frecuencia central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potencia sonora Nivel re: 1 pW	43,9	52,3	53,3	54,9	55,9	51,3	46,3	60,6	61,1
Presión sonora media a 1m. re: 20 UPa	32,1	40,5	41,5	43,1	44,0	39,5	34,5	48,8	49,3

Presión sonora calculada de acuerdo con ISO/DIS 11203 método Q2



Iniciales: KIR

Archivo: LY15640-28.09.2006