

86187524 MG160MB 50 Hz

Ljudmätningsrapport		
Ljudeffektmätning enligt DS/ISO-3743		
Motortyp: MG160MB	Produkt nummer: 86187524	Fläkt diameter: D215 [mm]
P2: 11 [kW]	Pol: 4	

Anmärkningar: Det deklarerade värdet för ljudavgivning tar inte hänsyn till tillverkningsvariationer och mätosäkerheter. Det deklarerade värdet kan därför vara upp till 3 dB högre än värdet för en genomsnittlig tillverkningsenhet.

Provad vid:

Oktavbandsnivå [db]

Centrumfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ljudeffekt	52,0	54,7	60,4	62,8	56,4	56,8	54,0	65,8	66,6
Nivå re: 1 pW									
Ljudtryck, genomsnitt vid 1 m re: 20 UPa	39,5	42,2	47,9	50,3	43,8	44,3	41,5	53,3	54,1

Ljudtryck beräknat enligt ISO/DIS 11203 metod Q2

