

86Z11501 MG71A 50 Гц

Протокол звукометрии									
Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743									
Тип э.двиг: MG71A		Номер продукта: 86Z11501			Диам.вент-ра: D124 [мм]				
P2: 0.25 [кВт]		U: 400 [В]		Полюс: 4		Частота: 50 [Гц]			


Замечания: Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

Испытания на:

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

Средняя частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звуковая мощность	36,0	37,8	42,9	43,5	45,4	43,1	28,0	50,2	50,3
Уровень ре: 1 pW									
Среднее звуковое давление при 1м. ре: 20 UPa	24,3	26,1	31,2	31,8	33,6	31,4	16,3	38,5	38,6

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2



Инициалы: KIR № файла: LY19246-24.08.2007