

85D09526 MG160MD 50 Hz

Informe medición sonora		
Medición potencia sonora de acuerdo con DS/ISO 3743		
Tipo motor: MG160MD	Código del producto: 85D09526	Diám ventil.: D210 [mm]
P2: 15 [kW]	Polo: 2	

Notas: El valor de emisión de ruido declarado no contempla variaciones de producción e incertidumbres de medición. Por lo tanto, el valor declarado puede ser hasta 3 dB mayor al valor de la unidad de producción promedio.

Probado a:

Nivel banda sonora [db]

Frecuencia central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potencia sonora Nivel re: 1 pW									
Presión sonora media a 1m. re: 20 UPa									

Presión sonora calculada de acuerdo con ISO/DIS 11203 método Q2

