

87265256 MG100LC 60 Hz

Relatório de medição do som Potência sonora medida de acordo com a DS/ISO-3743

Tipo motor: MG100LC Código: 87265256 Ø ventilador: D128 [mm]
P2: 3 [kW] U: 440 [V] Pólo: 4 Frequênc.: 60 [Hz]


Comentários: O valor de emissão de ruído declarado não leva em consideração as variações de produção e as incertezas de medição. Por esse motivo, o valor declarado poderá ser até 3 dB superior ao valor da unidade de produção média.

Testado em:

Nível de banda de oitava [db]

Frequência central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potência sonora Nível re: 1 pW	50,0	51,3	53,0	58,1	57,6	50,3	44,2	62,3	62,5
Pressão sonora média a 1m. re: 20 UPa	37,9	39,2	41,0	46,1	45,6	38,3	32,1	50,2	50,5

Pressão sonora calculada de acordo com a ISO/DIS 11203, método Q2



Iniciais: KIR

Fich. nº: LY20110-26.11.2007