

86Z11501 MG71A 50 Hz

Poročilo meritve hrupa Meritve zvočnega tlaka po DS/ISO-3743

Tip motorja: MG71A

Št. proizvoda: 86Z11501

Premjer ventilatorja: D124 [mm]

P2: 0.25 [kW]

U: 400 [V]

Pol: 4

Frekvenca: 50 [Hz]


Opombe: Deklarirana vrednost emisije hrupa ne upošteva variacij proizvodnje in merilnih negotovosti. Deklarirana vrednost je torej lahko do 3 dB višja od vrednosti za povprečno proizvodno enoto.

Testirano pri:

Frekvenčno območje [db]

Sredinska frekvenca	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Moč hrupa Nivo re: 1 pW	36,0	37,8	42,9	43,5	45,4	43,1	28,0	50,2	50,3
Povprečje zvočnega tlaka pri 1m. re: 20 UPa	24,3	26,1	31,2	31,8	33,6	31,4	16,3	38,5	38,6

Zvočni tlak izračunan po ISO/DIS 11203 metodi Q2



Začetnice: KIR

Številka datoteke: LY19246-24.08.2007