

86U15904 MG90SC 50 Hz

Отчет за измерване на шума
Измерване на нивото на шума, съгласно DS/ISO-3743

Тип двиг-л: MG90SC	Номер на продукта: 86U15904	Диаметър на вентилатора: D108 [mm]
P2: 0.75 [kW]	U: 400 [V]	Честота: 50 [Hz]


Забележки: Декларираната стойност за нива на шума не включва измененията в нивата и колебанията в измерванията. Затова декларираната стойност може да е с до 3 dB по-висока от средната стойност.

Тествано при:

Ниво на шума на октава [db]

Централна честота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ниво на шума	44,5	45,7	48,9	52,9	48,5	43,3	33,4	55,5	56,3
Ниво ре: 1 pW									
Осреднено ниво на шума при 1m. ре: 20 UPa	32,5	33,8	37,0	40,9	36,5	31,3	21,4	43,6	44,4

Ниво на шума, изчислено съгласно ISO/DIS 11203 метод Q2



Инициали: KIR N на файл: LY19150-13.08.2007