

87312328 MG112MC 50 Hz

|                                                             |                    |                         |                     |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| Hangnyomás mérés jegyzőkönyv                                |                    |                         |                     |
| Hangnyomásszint mérés a DS/ISO-3743 szabványnak megfelelően |                    |                         |                     |
| Motortípus: MG112MC                                         | Cikkszám: 87312328 | Prop. átmérő: D128 [mm] |                     |
| P2: 4 [kW]                                                  | U: 400 [V]         | Pólus: 4                | Frekvencia: 50 [Hz] |


**Megjegyzés:** A bejelentett zajkibocsátási szint nem veszi figyelembe a gyártási eltéréseket és mérési bizonytalanságokat. A bejelentett érték ezért akár 3 dB-lel is magasabb lehet, mint az átlagos gyártási egységhez tartozó érték.

**Tesztelve:**

Octave Band Level [db]

| Központi frekvencia                          | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Hangnyomás<br>Szint re: 1 pW                 | 45,6 | 48,4 | 58,1 | 55,4 | 51,6 | 47,3 | 38,3 | 59,7  | 61,2    |
| Átlagos hangnyomásszint<br>at 1m. re: 20 UPa | 33,3 | 36,1 | 45,9 | 43,1 | 39,4 | 35,0 | 26,0 | 47,4  | 48,9    |

A hangnyomás számítása az SO/DIS 11203 Q2 módszer alapján



Jelzések: KIR      Dok. sz.: LY19142-13.08.2007