

87402041 MG160MD 50 Hz

Poročilo meritve hrupa		
Meritve zvočnega tlaka po DS/ISO-3743		
Tip motorja: MG160MD	Št. proizvoda: 87402041	Premjer ventilatorja: D210 [mm]
P2: 15 [kW]	Pol: 2	

Opombe: Deklarirana vrednost emisije hrupa ne upošteva variacij proizvodnje in merilnih negotovosti. Deklarirana vrednost je torej lahko do 3 dB višja od vrednosti za povprečno proizvodno enoto.

Testirano pri:

Frekvenčno območje [db]

Sredinska frekvenca	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Moč hrupa	60,0	64,8	69,0	68,7	66,6	62,4	59,1	73,1	74,2
Nivo re: 1 pW									
Povprečje zvočnega tlaka pri 1m. re: 20 UPa	47,5	52,3	56,5	56,2	54,1	49,9	46,6	60,6	61,7

Zvočni tlak izračunan po ISO/DIS 11203 metodi Q2

