

85905076 MG71A 60 Hz

音響測定レポート

DS/ISO-3743 準拠 音響出力測定

電動機タイプ: MG71A

製品番号: 85905076

ファンの直径: D89 [mm]

P2: 0.37 [kW]

U: 440 [V]

極数: 2

周波数: 60 [Hz]


注: ここに述べられた騒音値は、製品個体差と測定誤差を考慮していません。したがって、平均値より最大3dB 大きくなる可能性があります。

試験条件:

オクターブ帯域レベル [db]

中心周波数	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
音響出力 Level re: 1 pW	48,2	58,2	57,5	57,9	61,0	56,5	51,7	65,2	65,7
音圧平均 at 1m. re: 20 UPa	36,5	46,4	45,8	46,2	49,2	44,8	40,0	53,5	54,0

ISO/DIS 11203 メソッド Q2 に従い計算された音圧



イニシャル: KIR

ファイル No.: LY15608-27.09.2006