

87312328 MG112MC 50 Гц

Протокол звукометрии
Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743

Тип э.двиг: MG112MC	Номер продукта: 87312328	Диам.вент-ра: D128 [мм]
P2: 4 [кВт]	U: 400 [В]	Полюс: 4
		Частота: 50 [Гц]


Замечания: Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

Испытания на:

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

Средняя частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звуковая мощность Уровень ре: 1 pW	45,6	48,4	58,1	55,4	51,6	47,3	38,3	59,7	61,2
Среднее звуковое давление при 1м. ре: 20 UPa	33,3	36,1	45,9	43,1	39,4	35,0	26,0	47,4	48,9

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2



Инициалы: KIR № файла: LY19142-13.08.2007