

87415032 MG160LB 50 Hz

Izveštaj o mjeranju zvuka
Mjerenje zvučnog pritiska prema DS/ISO-3743

Tip motora: MG160LB	Broj proizvoda: 87415032	Promjer ventilatora: D215 [mm]
P2: 15 [kW]	Stub: 4	

Napomene: Navedena vrijednost emisije buke ne uključuje varijacije u proizvodnji i nesigurnosti pri mjeranju. Stoga navedena vrijednost može biti do 3 db veća od vrijednosti za prosječnu proizvodnu jedinicu.

Testirano na:

Oktavni nivo buke [db]

Središnja frekvencija	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Snaga zvuka Nivo re: 1 pW	55,2	53,9	59,7	62,4	58,3	56,3	56,6	66,0	66,8
Prosječni zvučni pritisak na 1 m, re: 20 UPa	42,7	44,1	47,2	49,9	45,8	43,8	44,1	53,5	54,3

Zvučni pritisak je izračunat prema ISO/DIS 11203 metodi Q2

