

85054104 MG80A 50 Hz

Έκθεση Μέτρησης Ήχου			
Μέτρηση ηχητικής ισχύος σύμφωνα με DS/ISO-3743			
Τύπος κινητήρα: MG80A	Κωδικός προϊόντος: 85054104	Διάμετρος ανεμιστήρα: D89 [mm]	
P2: 0.75 [kW]	U: 400 [V]	Πόλος: 2	Συχνότητα: 50 [Hz]


Παρατηρήσεις: Η τιμή εκπομπής θορύβου που δηλώνεται δεν λαμβάνει υπόψη τις μεταβολές παραγωγής και τις αβεβαιότητες μέτρησης. Κατά συνέπεια, η δηλωθείσα τιμή ενδέχεται να είναι μέχρι και 3 dB υψηλότερη από την τιμή για τη μέση μονάδα παραγωγής.

Δοκιμάστηκε στις:

Στάθμη Ζώνης Οκτάβας [dB]

Κεντρική συχνότητα	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ηχητική Ισχύς Αναφ στάθμης: 1 pW	43,9	52,3	53,3	54,9	55,9	51,3	46,3	60,6	61,1
Μέση ηχητική πίεση σε 1m. re: 20 UPa	32,1	40,5	41,5	43,1	44,0	39,5	34,5	48,8	49,3

Ηχητική Πίεση υπολογιζόμενη κατά ISO/DIS 11203 μέθοδος Q2



Αρχικά: KIR

Αρ. αρχείου: LY15640-28.09.2006