


85D05610 MG100LC 60 Hz

DS/ISO-3743									
MG100LC			85D05610				D108 [mm]		
P2: 3 [kW]	U: 440 [V]		2		60 [Hz]				
3dB									

[db]									
	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
re:1 pW	57,5	63,1	66,5	67,3	65,6	62,8	56,0	71,8	72,6
1m, re:20 Upa	45,5	51,1	54,5	55,3	53,6	50,7	44,0	59,8	60,6



: KIR : LY15656-29.09.2006