

86U17522 MG132MB 50 Hz

Izveštaj mjerenja buke Mjerenje jačine zvuka sukladno DS/ISO-3743

Vrsta motora: MG132MB Proizvodni broj: 86U17522 Promjer ventilatora: D158 [mm]
P2: 7.5 [kW] U: 400 [V] Pol: 4 Frekvencija: 50 [Hz]


Komentari: Navedena vrijednost emisije buke, ne uzima u obzir proizvodne varijacije i nepouzdana mjerenja. Navedena vrijednost zbog toga može biti do 3 dB viša nego vrijednost za prosječnu proizvedenu jedinicu.

Testirano pri:

Nivo buke jedne oktave [db]

Centralna frekvencija	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Jačina buke Nivo re: 1 pW	52,3	53,9	57,9	60,4	53,3	50,9	42,6	62,8	64,0
Prosječna razina buke na 1m. re: 20 UPa	40,0	41,7	45,7	48,2	41,1	38,7	30,3	50,5	51,7

Razina zvučnog tlaka izračunata sukladno ISO/DIS 11203 metoda Q2



Inicijali: KIR

Dokument br.: LY 18.03.2010